



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Marking
Aufschrift

Ⓜ

168..
16(4)/250 ~
12(8)/250 ~
10(8)/250 ~ 5E4

T100/55

12A 125 - 250 VAC 1/2 HP 125-250 VAC	operating position	Schaltstellung	h
R 97	OFF	AUS	23.9
1	ON	EIN	20.85
2	block	Block	19.7

date code of manufacture:
year / week
acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

SPST
suitable for appliances of class II
neon lamp with Rv for 230V AC

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1686.1101	Index																		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.15</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.2</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.25</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.4</td><td rowspan="3">± 10%</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.6</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 1</td></tr></table>			Laengen LENGTH				Radien RADII	0-6	± 0.15	± 0.2	>6-15	± 0.2	± 0.3	>15-30	± 0.25	± 0.5	>30-70	± 0.4	± 10%	>70-120	± 0.6	>120-200	± 1	Original DIN A4
	Laengen LENGTH	Radien RADII																														
0-6	± 0.15	± 0.2																														
>6-15	± 0.2	± 0.3																														
>15-30	± 0.25	± 0.5																														
>30-70	± 0.4	± 10%																														
>70-120	± 0.6																															
>120-200	± 1																															
												Appliance Switch Geräteschalter																				
								CAD Medusa		Z																						
								gez./DRAWN BY 25.01.01 grh				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																				
								gepr./CHECKED BY Kiz																								
								Ersatz für/REPLACEMENT OF																								
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY																						
c				g																												
b		41382		25.10.04 hhe		f																										
a		31290		20.02.01 grh		e																										
		28465		25.01.01 grh		d																										