

COBAtwine

- Weit verbreitet in Eingangsbereichen. Weiche PVC-Schlingen nehmen Schmutz und Feuchtigkeit auf.
- Geeignet für den (überdachten) Außenbereich, in Mattenrahmen oder auch als Einzelmatte.
- ‚Heavy Unbacked‘ für Mattenrahmen – Schlingen in robuster Gaze verankert.
- ‚Medium Backed‘ für oberflächige Auslage – Schlingen auf geschlossenem PVC-Rücken verankert.
- UV-Stabil
- Beständig gegen Ausbleichen.

Farbauswahl



Grau



Blau



Technische Daten

Material:	PVC
Materialstärke:	9 mm oder 14 mm
Brandschutz:	Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 14 getestet

Größen	Offener Rückseite		Gewicht
	Blau	Grau	
0,9 m x lfm. (max, 9 m)	LU020909C	LU060909C	4,80 kg
1,2 m x lfm. (max, 9 m)	LU021209C	LU061209C	5,86 kg
Größen	Geschlossene Rückseite Grau		Gewicht
0,9 m x lfm. (max, 9 m)	LB060909C		3,20 kg
1,2 m x lfm. (max, 9 m)	LB061209C		3,20 kg