

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

Cherry Electrical Products Corp.
11200 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteschalter
Switches for appliances
WR Series

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05 EN 61058-1:1992 + A1:1993

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE
File ref.:
Ausweis-Nr.: 139298
Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 2001-11-01

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.
139298

Blatt /
page
2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.
11200 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Aktenzeichen / File ref.

4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139298.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139298.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Geräteschalter
Switches for appliances

10,23

Typ(en) / Type(s):

WR Series

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

A) 16(4) A
B) 10(2) A

7,44

Schalterart
Pattern number

1 , 2 , 6 , 6/2

Anzahl der Schaltzyklen
Number of operating cycles

A) 10E3
B) 50E3

8,92

Bemessungs-
Umgebungstemperatur
Rated ambient temperature

T 125

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau in Geräte der Schutzklasse II
Incorporated switch for class II appliances

Schalter der Kategorie
Switch category

D (Glühdrahtfestigkeit 850°C)
D (glow-wire resistance 850°C)

Kriechstromfestigkeit
Proof tracking index

PTI 175 V

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Weitere Angaben
Further information

Siehe Anlage Nr.1 zu Az.: 14527-4401-0804
See appendix No.1 to file ref.: 14527-4401-0804

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr.
Licence No.
139298

Blatt /
page

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.
11200 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Aktenzeichen / File ref.

4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139298.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139298.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Ausführung
Classification

Flachsteckanschluß 6,3 x 0,8 mm
Lötanschluß
Schraubanschluß
tab terminals 6,3 x 0,8 mm
solder terminals
screw terminals

|,86

Summe der Jahresgebühren-Einheiten
Sum of annual fee units

28,45

=====

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

' L 7