



主要信息

| | |
|-------------|--------------------|
| 产品系列 | Harmony XB2 |
| 产品类型 | 整套指示灯 |
| 产品短名 | XB2B |
| 边框材料 | 塑料 |
| 安装直径 | 22 mm |
| 每件单独销售数量 | 1 |
| 操作头或镜片颜色 | 绿色 |
| 灯源 | 白炽灯泡，氖灯泡，LED灯泡 |
| 灯座 | 内置BA 9s底座 |
| 额定电源电压 [Us] | 110 V 交流, 50/60 Hz |

补充信息

| | |
|--------|----------------|
| 设备安装 | 固定孔: Ø 22.5 mm |
| 信号类型 | 常亮 |
| 电源电压范围 | 0.8...1.1 V 交流 |
| 型号 | XCE |

环境

| | |
|---------|----------------------|
| 保护处理 | TC |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |
| 运行温度 | -25...55 °C |
| 过电压种类 | Class I 符合 IEC 60356 |
| IP 保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 |
| IK 保护等级 | IK05 符合 IEC 50102 |

可持续性

| | |
|----------------------|---|
| 产品类型 | 绿色产品认证标志 产品 |
| RoHS法规 (日期代码 : YYWW) | 符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity |

| | |
|---------|--|
| REACH法规 | 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 |
| 环保符合性 | 提供支持 |
| 回收利用指南 | 无需专门的回收处理 |