




D

C


B

A



1. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
2. フードの反りは0.2以内。
3. 推奨取付ねじ：JIS B 1115 又は、1122 タッピンねじ
なべ1種, 呼び径3を使用し、締め付け後半田付けする。
(締め付けトルク：0.4N・m 以下)
4. 適用製品規格：108-5093
5. -A- 面より2mmの範囲で測定。
6. 相手ハウジングとの嵌合力は、29N以下。
但し、リセプタクル コンタクトは含まない。

1. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION.
2. WARPAGE 0.2 MAX.
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122 (TORQUE: 0.4N・m MAX.)
4. PRODUCT SPECIFICATION: 108-5093
5. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
6. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACTS.



	SEE CUSTOMER DRAWING 6-172037-1			6-172037-1
	PRE-TIN		NATURAL	5-172037-1
	PRE-TIN		NATURAL	4-172037-1
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	GREEN	2-172037-4
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	NATURAL	2-172037-1
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	GREEN	1-172037-4
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	NATURAL	1-172037-1
	PRE-TIN		YELLOW	172037-7
OBSOLETE	PRE-TIN		GRAY	172037-6
OBSOLETE	PRE-TIN		BLUE	172037-5
	PRE-TIN		GREEN	172037-4
OBSOLETE	PRE-TIN		BROWN	172037-3
	PRE-TIN		BLACK	172037-2
	PRE-TIN		NATURAL	172037-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
	CONTACT FINISH コンタクト仕上			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0<X≤ 10	: ±0.2
10<X≤ 30	: ±0.25
30<X≤ 100	: ±0.3
ANGLE	: ±3°
角度	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 10JAN08	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK K.BETSUI 10JAN08				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K.BETSUI 10JAN08	NAME 名称			
	0 P/LC ± 1 P/LC ± 2 P/LC ± 3 P/LC ± 4 P/LC ± ANGLES ±	PRODUCT SPEC 製品規格 SEE NOTE 4				
	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	5 POSITION VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASSEMBLY MULTI-INTERLOCK CONNECTOR (WIRE TO P.C.B)		
			WEIGHT —			
HOUSING: 66 NYLON CONTACT: BRASS		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-172037	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV E4	