



第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1976 日本エー・エム・ピー株式会社

GENERAL TOLERANCE

10 MAX.	公差
10 以下	± 0.2
10 OVER 30 MAX.	± 0.25
30 OVER 100 MAX.	± 0.3
角度 ANGLES	± 3°



注)

- 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
- 適用規格 108-5113

NOTE:

- APPLICABLE CONTACT:
P/N 170233, 170234
- PRODUCT SPEC No 108-5113
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

△
OBSOLETE

炭灰色 LIGHT GRAY	6-171809-6
黒色 BLACK	△ 1-171809-2
赤色 RED	1-171809-8
黄色 YELLOW	7
灰色 GRAY	5
青色 BLUE	5
緑色 GREEN	4
茶色 BROWN	3
黒色 BLACK	2
自然色 NATURAL	171809-1
色 COLOR	型番 PART NUMBER

材料 (MATERIAL) 耐熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON △ 難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON	公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	名称 (NAME) 1 Pos. POSITIVE LOCK HSG 1極 ポジティブロックハウジング
仕上げ (FINISH) 色 COLOR SEE TABLE	DR. CHK. DE. APP.	SIZE LOC 番号 (NO.) B J C-171809
		尺度 (SCALE) REV. SHEET 4-1 F2

PRINT DIST 4

F2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25MAR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE