


PRINT DIST




D-3100

CIRCUIT NO.
回路番号



1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色：黒色



Y	10	52.24	34.29	48.29	41.29		18.4	4		9	2-	-8
X	10	52.24	34.29	48.29	41.29		18.4	4		9	1-	-8
	8	44.62	26.67	40.67	33.67		18.4	4		7	1-	-7
	5	33.19	15.24	29.24	22.24		18.4	4		4	1-	-5
Y	3	25.57	7.62	21.62	14.62		8.4	2		2	2-	-3
X	3	25.57	7.62	21.62	14.62		8.4	2		2	1-	177648-3
キータイプ KEY TYPE	POS. 極数 DIMENSION	A	B	C	D		F	G		N	型番 PART NUMBER	

KEY TYPE		DIMENSION				PART NUMBER	
						 TE Connectivity	
		导体電線断面径 (WIRE RANGE) - mm (AWG) -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) - mmφ		名称 (NAME) フリーハンギングタイプタブハウジング ダイナミックD3100Sシリーズ用 WIRE TO WIRE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100 (SINGLE ROW)	
		材料 (MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 ±0.2 10mmを超え30mm以下 ±0.25 30mmを超え100mm以下 ±0.3 角 度 ±3°	
B1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11APR 11	DR. N. Matsubara	9 NOV 92	DE. N. Matsubara
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. S. MANABE	16 NOV 92	APP. S. MANABE
						1 號公差 (GENERAL TOLERANCE) SIZE LOC 番号 (No.) B J 177648	
						尺度 (SCALE) 2/1 REV. B1 SHEET 1 OF 1	



TE Connectivity

名称 (NAME) フリーハンギングタイプタブハウジング
ダイナミック D3100S シリーズ用
WIRE TO WIRE TAB HSG
FOR DYNAMIC 3100 (SINGLE ROW)

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	番号 (No.)	
10以下: ± 0.2 10~30以下: ± 0.25 30~100以下: ± 0.3 100以上: ± 0.5		B	J	177648	
		尺度 (SCALE)		REV.	SHEET
		2/1		B1	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面