







LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DNW	APVD	
A1	-							
PROJECT NO.: EGGMN03028		A1		NEW DRAWING	30NOV2004	L.S.	G.F.	
		A2		VERSIONS: XXX-5 ADDED	10NOV2005	L.S.	M.S.	



PIN HEADER; 9 POS.; STUD WITH THREAD M3	4-1740195-2	4-1740195-5
PIN HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH THREAD M3	2-1740195-2	2-1740195-5
PIN HEADER; 9 POS.; STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740195-2	3-1740195-5
PIN HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740195-2	1-1740195-5
PIN HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740195-2	0-1740195-5
DESCRIPTION	SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni



WHITE INK MARKING
WEISSE TINTENBESCHRIFTUNG




REMARKS:

- CONTACT AREA: MIN. 0.8µm Au OVER 1.27 µm Ni ;
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni
- PACKAGING SEE SHEET 2
- CONNECTOR SUITABLE TO LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- TIN OVER NICKEL


BEMERKUNGEN:

- KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27 µm Ni;
LÖTBEREICH: 3-5 µm Sn ÜBER MIN. 1.27 µm Ni
- VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- STECKER GEEIGNET FÜR BLEIFREIES LÖTEN
- ZINN ÜBER NICKEL



6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	PIN CONTACT, SMD, LONG STIFTKONTAKT, SMD, LANG	△	CuMg
4	4	PIN CONTACT, SMD, SHORT STIFTKONTAKT, SMD, KURZ	△	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTÜCK, SMD, LINKS/RECHTS	△	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH AMP INCORPORATED UNTERKONTROLLT. UNCLASSIFIED, AUF DER TECHNISCHEN FERTIGKEIT BERUHT, OHNE VERBÜRGAUß. © COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHT VORBEHALTEN.		DRAWN L. SCHLUETER CHKD M. SCHAARSCHMIDT APVD G. FELDMEIER	30NOV2004 01DEC2004	tyco Electronics tyco Electronics AMP GmbH 0 - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: (MM)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLERGEMEINTOLERANZEN		NAME HD20 PIN HEADER; EUROSTYLE; SMT; 9POS. HD20 STIFTELEISTE; EUROSTYLE; SMT; 9POL.	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		0.2		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ.		SIZE CASE CODE DRAWING NO. A1 00779 1740195	
WEIGHT GEWICHT		-		RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAW ING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 4:1	
				SHEET BLATT 1 OF VON 2	
				REV A2	



- BEMERKUNGEN:
- 1 ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT ODER VERKLEBT
 - 2 BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 3 VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 4 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND. 225 EINZELTEILE

AMP 4805 REV 31MAR2000