



HelaTape Flex – PVC-Isolierbänder

HelaTape Flex 1000+ Premium PVC-Isolierband

Hauptmerkmale

- Allwetter Premium PVC-Isolierband in vielen verschiedenen Farben für höchste Anforderungen in der Anwendung
- Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 Anforderungen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
- Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr
- Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
- Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Flammhemmend nach UL 510



Das Premiumisolierband HelaTape Flex 1000+ lässt sich sehr gut bei niedrigen Temperaturen verarbeiten.

MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)
Durchschlagfestigkeit	45 kV/mm
Haftung auf Stahl	2,2 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2,0 N/10 mm
Reißdehnung	280 %
Reißfestigkeit	30 N/10 mm
Betriebstemperatur	-18 °C bis +105 °C

RoHS

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-FLEX1000+19x6	0,18	19,0	6,0 m	Schwarz (BK)	710-00600
HTAPE-FLEX1000+19x10	0,18	19,0	10,0 m	Schwarz (BK)	710-00601
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	19,0	20,0 m	Blau (BU)	710-00603
	0,18	19,0	20,0 m	Braun (BN)	710-00609
	0,18	19,0	20,0 m	Gelb (YE)	710-00605
	0,18	19,0	20,0 m	Grau (GY)	710-00611
	0,18	19,0	20,0 m	Grün (GN)	710-00606
	0,18	19,0	20,0 m	Rot (RD)	710-00604
	0,18	19,0	20,0 m	Schwarz (BK)	710-00602
	0,18	19,0	20,0 m	Weiß (WH)	710-00607
HTAPE-FLEX1000+19x33	0,18	19,0	33,0 m	Schwarz (BK)	710-00612
HTAPE-FLEX1000+50x33	0,18	50,0	33,0 m	Schwarz (BK)	710-00613

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.