



NUMBER

179461




第三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



SECT. A-A



SECT. B-B

1. 取付け適用規格, 114-5052
1. APPLICATION SPEC NO; 114-5052

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PART NUMBER 型番	No. S/T/型番	MATERIAL 材質	FINISH 仕上
179461-5	170032-5	BRASS 黄銅 0.32t	TIN PLATING

Copyright ©1994 年 Copyright ©1994
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

10以下: ± 0.2
10を超え 30以下: ± 0.25
30を超え 100以下: ± 0.3
角 度: $\pm 3^\circ$

絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)

0.5-2.27 mm² (AWG20-14)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

2.1-3.4 mm ϕ

材料 (MATERIAL)
SEE TABLE
表参照

仕上 (FINISH)
SEE TABLE
表参照

01	REVISED	FJ00-0002-00	TS	KB	05JAN 00
0	RELEASED	FJ00-0938-94	TS	AT	7/12 '94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	

尺度 (SCALE)

4-1

LOC

A

番号 (No.)

179461

REV.

01

SHEET

1 OF 1

DR.	7/12 '94	DE.	7/12 '94
CHK.	T. Shindara	APP.	K. Yama
			7/12 '94

名称 (NAME)

250 SERIES FASTIN-FASTON REC W/O LATCH (L/P)
250シリーズ ファステン・ファストン・リセブタクル
ラッチナシ (バラ状)