


Anschlußmaße nach IEC 169-8 /  
mating face according to IEC 169-8



|                                      |                                   |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Innenleiter / inner conductor        | CuBe2                             | Ni2Au0.8 |
| Außenleiter / outer conductor        | CuZn39Pb3                         | Cu2Ni5   |
| Mutter / nut                         | CuZn39Pb3                         | Cu2Ni5   |
| Fächerscheibe / serrated lock washer | CuSn6                             | Cu2Ni5   |
| Isolierung / insulator               | PTFE                              |          |
| Dichtung / gasket                    | Silikon                           |          |
| O-Ring / O-ring                      | NBR                               |          |
| Montage / assembly                   | A04/Z04                           |          |
| für Kabel / for cables               | G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U |          |

|                                     |                                            |                |             |            |           |      |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|------|------------|
|                                     |                                            |                |             | 2000       | Tag       | Name | Werkstoff  |
|                                     |                                            |                |             | Gez.       | 12.10.    | HM   |            |
|                                     |                                            |                |             | Gepr.      | 12.10.00  | BJ   | Oberfläche |
|                                     |                                            |                |             | Norm       |           |      |            |
|                                     |                                            |                |             | Maßstab    | Benennung |      |            |
| 2:1                                 | BNC—Kabeleinbaubuchse<br>BNC—Bulkhead Jack |                |             |            |           |      |            |
| Maße ohne<br>Toleranz—<br>ang. nach | Unterl.—<br>Art                            | Zechn.—<br>Nr. |             |            |           |      |            |
|                                     | K                                          |                | J01001A1319 |            |           |      |            |
| Änd.—<br>Zust.                      | Änderungs—<br>Mitteiluga                   | Tag            | Name        | Ersatz für |           |      |            |