





NUMBER C-917780

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC



取付基板寸法 FIG. 1






表1  
TABLE 1

| 部品番号<br>PART NO. | 名称<br>PART NAME             | 材質、表面処理<br>MATERIAL & FINISH                                              |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ①                | ヘッダーハウジング<br>HEADER HOUSING | 66ナイロンガラス強化(UL94V-0)<br>66 NYLON GLASS FILLED<br>CTI: UL LEVEL2, 250~399V |
| ②                | ポスト コンタクト<br>POST CONTACT   | 錫めっき銅合金<br>PRE TIN COPPER ALLOY                                           |

- 注 記:  
 1. 製品規格: 108-5459  
 2. 適用基板厚: 1.6t  
 3. 嵌合相手製品型番  
 プラグハウジング: 917686  
 リセコンタクト: 917683  
 917684  
 4. キンク位置を示す  
 適用基板寸法: FIG. 1 参照  
 5. 適用基板穴径  
 パンチ加工穴: 0.9<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
 ドリル加工穴: 1.1±0.05  
 表3 参照

表3 (TABLE 3)

| トレードマーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|-----------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は -<br>OR AMP   | 日本<br>JAPAN                 |
| -+AMP 又は -+<br>OR AMP | 中国<br>CHINA(PRC)            |
| ±AMP 又は ±<br>OR AMP   | 韓国<br>KOREA                 |



|               |                    |                |            |                |
|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| WITHOUT<br>無し | WITH<br>有り         | BLACK<br>黒色    | 2          | 2-917780-9     |
| WITHOUT<br>無し | WITH<br>有り         | RED<br>赤色      | 2          | 2-917780-2     |
| WITHOUT<br>無し | WITH<br>有り         | NATURAL<br>自然色 | 2          | 2-917780-1     |
| WITH<br>有り    | WITH<br>有り         | BLACK<br>黒色    | 2          | 917780-9       |
| WITH<br>有り    | WITH<br>有り         | RED<br>赤色      | 2          | 917780-2       |
| WITH<br>有り    | WITH<br>有り         | NATURAL<br>自然色 | 2          | 917780-1       |
| BOSS<br>ボス    | KINK FORM<br>キンク加工 | COLLOR<br>色別   | Pos.<br>極数 | PART NO.<br>型番 |

- NOTES:  
 1. PRODUCT SPEC.: 108-5459  
 2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t  
 3. MATING CONN. P/N  
 PLUG HOUSING: 917686  
 REC. CONTACT: 917683  
 917684  
 4. SEE THE KINKING POSITION  
 5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1  
 APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.  
 PUNCHED HOLE: 0.9<sup>+0.1</sup><sub>-0</sub>  
 DRILLED HOLE: 1.1±0.05  
 表3 参照

|                            |      |            |          |
|----------------------------|------|------------|----------|
| H 変更(REVISED) FJDO-0094-03 | N.Y. | M.S.       | 11APR 03 |
| G 変更(REVISED) FJ00-1605-97 | T.H. | 19 MAY '95 |          |
| F 変更(REVISED) FJ00-1534-97 | T.H. | 8 OCT '95  |          |
| E 変更(REVISED) FJ00-1151-97 | T.H. | 14 MAY '95 |          |
| D 変更(REVISED) FJ00-0460-97 | N.N. | 27 MAY '95 |          |
| C 変更(REVISED) FJ00-5238-96 | N.N. | 17 MAY '95 |          |
| B 変更(REVISED) FJ00-4221-96 | A.O. | 18 JAN '95 |          |
| A 変更(REVISED) FJ00-3073-95 | A.O. | 27 SEP '95 |          |
| O 作成(RELEASED)             | Y.N. | 12 MAY '95 |          |
| LTR 変更 (REVISION RECORD)   | OR   | CHK        | DATE     |

|                               |                        |                                            |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 適合電線範囲 (WIRE RANGE)           | 絶縁外径 (INSULATION DIA.) | 名称 (NAME)                                  |
| --- mm <sup>2</sup> (AWG ---) | --- mm φ               | 2.5mm シグナルダブルロック 2極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)  |
| 材料 (MATERIAL)                 | 仕上 (FINISH)            | 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P POST HEADER ASS'Y |
| SEE TABLE 1                   | SEE TABLE 1            |                                            |
| 表1参照                          | 表1参照                   |                                            |
| DR. Y. NOGUCHI                | DE. Y. NOGUCHI         |                                            |
| CHK. Y. KASHIWA               | APP. Y. KASHIWA        |                                            |

|                                                           |      |          |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|
| 公差 (GENERAL TOLERANCE)                                    | LOC  | 番号 (No.) |
| 10mm ±0.2<br>10mm 30mm ±0.25<br>30mm 100mm ±0.3<br>角度 ±3° | A3 J | C-917780 |
| 尺 (SCALE)                                                 | REV. | SHEET    |
| 3-1                                                       | H    | 1 OF 1   |

tyco Tyco Electronics AMP K.K.  
Electronics Kawasaki, Japan

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面