



Nr. 3.51.0891.1 **Aufschraubband, rechts, steigend**  
 Nr. 3.51.0891.2 **Aufschraubband, links, steigend mit Feder verchromt**  
**Überschlag 32 mm**  
**Max. Türgewicht ca. 45 kg**  
**(Türgröße 2,0 x 1,0 m)**  
**Zink Druckguß**

Hinge, right hand, rising  
 Hinge, left hand, rising  
 with spring  
 chromium plated  
 Offset 32 mm  
 max. doorweight ca. 45 kg  
 (Doorsize 2,0 x 1,0 m)  
 Zinc die casting

*Charnière, droite, montante*  
*Charnière, gauche, montante avec ressort chromé poli*  
*décalage 32 mm*  
*max. poids de la porte 45 kg*  
*(dimension de la porte 2,0 x 1,0 m)*  
 Zamak

**Gewicht · weight · poids 0,760 kg**

Nr. 3.51.0037.0 **Unterlage, 4 mm**  
 Nr. 3.51.0038.0 **Unterlage, 8 mm Kunststoff**

Spacer plate, 4 mm  
 Spacer plate, 8 mm  
 Plastic

*Plaques, 4 mm*  
*Plaques, 8 mm*  
*en plastic*

**Gewicht · weight · poids 0,020 kg**  
**Gewicht · weight · poids 0,030 kg**