

Spezifikationen

P-touch 2700VP

Gerät

PC-Anschluss:	USB 1.1
LC-Display:	3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Zeicheneingabe über:	QWERTZ-Tastatur
Darstellbare Zeichen/Symbole:	329/120
Anzahl der Tasten:	56
Bandschnitt:	Automatisch

Technische Daten

Druckauflösung:	180 dpi
Druckgeschwindigkeit:	10mm/Sek
Maximale Druckhöhe:	18,1mm
Kapazität Arbeitsspeicher:	280 Zeichen
Kapazität Phrasenspeicher:	2800 Zeichen
Schriftbandbreiten:	3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm

Funktionen

Groß- und Kleinschreibung:	ja
Schriftarten:	8 verschiedene (Helsinki, Brussels, US, Florida, Belgium, San Diego, Los Angeles, Calgary)
Mehrzeiliger Ausdruck:	Bis zu 7 Zeilen
Schriftstile:	10 verschiedene
Druckgrößen:	8
Automatische Nummerierung:	bis zu 99 mal
Mehrfachausdruck:	bis zu 99 mal
Spiegelschrift:	ja
Vertikaldruck:	ja
Rahmen und Hintergrundmuster:	Ja, 20 verschiedene
Unterstreichen:	ja
Vorformatierte Etikettenlayouts:	ja
Einstellbare Etikettenlänge:	ja
Gesamtlöschung des Arbeitsspeichers:	ja
Programmierbarer Bandvorschub:	ja
Barcodes:	9 verschiedene (CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODEBAR)
Tabulator-Funktion:	ja
Zeit- und Datumsfunktion:	ja

Allgemein

Gewicht (ohne Batterien):	850 g
Abmessungen in mm (BxTxH):	179,5 x 71,8 x 247,9
Automatische Stromabschaltung:	ja
Stromversorgung Batterien:	8 Mignon (AA)
Netzadapter:	Modell H
Lieferumfang:	PT-2700, CD-Rom, Netzadapter, Benutzerhandbuch, Installationsanleitung, USB-Kabel, Hartschalenkoffer, TZ-Schriftbandkassette (24mm, schwarz auf weiß, 8m Länge)