



Bundelbanden voor parallelle geleiding

- DH-serie


Ideaal voor het geleiden van parallel lopende bekabeling. De DH-serie wordt toegepast in de witgoed- en automobieliindustrie, ook voor montage achteraf rechtstreeks op frames, stellingen, steigerwerk en buizen.

Hoofdkenmerken

- DH-serie, bundelbanden met dubbel uitgevoerde sluitkop
- voor parallelgeleiding van twee bundels middels één bundelband
- verschillende bundeldiameters binnen dezelfde band mogelijk
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap



Parallele bundeling met bundelbanden uit de DH-serie.



DH-serie

Materiaalspecificatie
zie pagina 30.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Ø tweede lus max.	N	Min. trekkracht 2e lus (N)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T50RDH	4,7	210,0	19,0	225	180	PA46	grijs (GY)	100	117-05168
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66	naturel (NA)	100	117-05002
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66	zwart (BK)	100	117-05000
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66HS	zwart (BK)	100	117-05050
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66W	zwart (BK)	500	117-05060
T50IDH	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66	naturel (NA)	1.000	117-05303
	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66HS	zwart (BK)	1.000	117-05350
	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66W	zwart (BK)	100	117-05360
T50LDH	4,7	395,0	50,8	225	180	PA66	naturel (NA)	1.000	117-05461
	4,7	395,0	50,8	225	180	PA66HS	zwart (BK)	100	117-00008

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.