




PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

1. 材料 ハウジング ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色 黒
コンタクト 銅合金
リテンションレグ 銅合金

② めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部 0.38μm MIN金めっき


③ めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部 0.76μm MIN金めっき

④ めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部 2.0 μm MINスズめっき

~~⑤ めっき: リテンションレグとコンタクト 半田付部
—— ニッケル下地の上に半田めっき~~

⑥ ドローア用

⑦ めっき: リテンションレグとコンタクト 半田付部 ツクル下地の上にスズめっき



A ROW		X	Y	 	3-178140-5
B ROW				 	3-178140-3
				 	3-178140-2
A ROW		Y	Y	 	2-178140-5
B ROW				 	2-178140-3
				 	2-178140-2
A ROW		X	X	 	 4-178140-2
				 	1-178140-5
B ROW				 	1-178140-3
				 	1-178140-2
KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.

[illegible]