






NOTES:


1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (×20-×16AWG)
: 175149-□ (×26-×22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176279-□
REC CONTACT: 175152-□ (×20-×16AWG)
175151-□ (×26-×22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

注:

1. 適用製品規格: 108-5302
2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□ (×20-×16AWG)
175149-□ (×26-×22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176279-□
リセ・コンタクト: 175152-□ (×20-×16AWG)
175151-□ (×26-×22AWG)
4. 取扱説明書: IS-503J



断面 "A-A"
(SECT)



回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	15	176290-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	15	176290-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

								AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
包合電線断面 (WIRE RANGE)				絶縁外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 15極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (3列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 15 Pos (TPL ROW)			
mm ² (AWG)				mmφ				一般公差			
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)				SIZE LOC 番号 (No.)			
5/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 NYLON (UL94V-0)				---				A3 J C-176290			
A 変更 J-12948 Y.N. 11/23 '89				DR. M. SHINDO 11/23 '89				10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 全長: ±3*			
O 作成 J-12204 H.S. 11/23 '89				DE. M. SHINDO 11/23 '89				10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 全長: ±3*			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				CHK. M. YOSHIDA 11/23 '89				尺度 (SCALE)			
DR				Y. FUJITA 11/23 '89				REV. A			
CHK				APP. N. ONOUE 11/23 '89				SHEET 1 OF 1			
DATE											