

**W系列**  
**WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

魏德米勒产品系列丰富多样，接线范围从 0.05 mm<sup>2</sup> 到 300 mm<sup>2</sup>，您可以根据应用目的选择产品。  
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求，并且已经根据当前环境指令经过测试。

**订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 类型         | WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11                    |
| 订货号        | <a href="#">1939510000</a>                 |
| 版本         | W系列, 接线板, 额定横截面: 35 mm <sup>2</sup> , 螺钉联接 |
| GTIN (EAN) | 4032248615896                              |
| 最小包装数      | 1 个  |

## W系列 WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## 技术数据

### 尺寸及重量

|        |         |    |       |
|--------|---------|----|-------|
| 宽度     | 98 mm   | 高度 | 74 mm |
| 最低安装高度 | 45 mm   | 重量 | 314 g |
| 净重     | 313.4 g |    |       |

### 温度

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 120 °C |
|----------|--------|----------|--------|

### 其他技术数据

|      |         |     |     |
|------|---------|-----|-----|
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 | 开放端 | 关闭的 |
| 类型   | 螺钉连接    | 防爆版 | 不   |

### 可压接导线 (其它联接)

|  |                   |  |                    |
|--|-------------------|--|--------------------|
| 软导线的最小压接面积, 带塑料套管状端头 (DIN 46228/1), 其他联接 | 6 mm <sup>2</sup> | 软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式 | 35 mm <sup>2</sup> |
|--|-------------------|--|--------------------|

### 可压接导线(额定联接)

|                                    |                    |  |                    |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 联接类型                               | 螺钉联接               | 连接方向                                     | 水平进线               |
| 硬导线额定联接的最小压接面积                     | 6 mm <sup>2</sup>  | 单股硬导线的最大压接面积                             | 35 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 软导线                         | 35 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 软导线                               | 6 mm <sup>2</sup>  |
| 最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接 | 6 mm <sup>2</sup>  | 最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 35 mm <sup>2</sup> |

### 额定数据

|        |                    |      |               |
|--------|--------------------|------|---------------|
| 额定横截面  | 35 mm <sup>2</sup> | 额定电压 | 690 V         |
| 额定浪涌电压 | 8 kV               | 额定电流 | 125 A         |
| 最大电流   | 125 A              | 标准   | IEC 60947-7-1 |
| 污染等级   | 3                  |      |               |

### 额定数据 (UL)

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223821 |
|-----------|---------|

### 材料参数

|              |       |    |    |
|--------------|-------|----|----|
| 材料           | Wemid | 颜色 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |    |    |

### 系统特征值

|         |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
| 产品系列    | W系列  | 联接类型 | 螺钉联接  |
| 连接方向    | 水平进线 | 层数   | 3     |
| 层, 内部桥接 | 是    | 安装导轨 | TS 35 |
| 必须的端板   | 无    |      |       |

### 分类

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | UNSPSC     | 30-21-18-11 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-20 | eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-20 |            |             |

**数据页**

**W系列**  
**WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据**

产品说明

技术数据 1500 V DC

认证

认证



ROHS 一致