




連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (ハッセルはプリフォーム)	材料	仕上
170151-1	170153-1	黄銅 0.41t	—
170151-2	170153-2	錫めっき 黄銅 0.41t	—
170151-3	170153-3	黄銅 0.41t	錫めっき

製品規格番号: 108-5010 (170151-2, -3 適用)

① 1972年日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中				② 1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING				参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)			
材料 (MATERIAL) 表参照				仕上 (FINISH) 表参照				AMP TRADE MARK 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN			
包合電線断面積 (WIRE RANGE) # 0.75 ~ 2.27 mm ² (AWG 18 - #14)				分類 (CLASS) ファスティング ファストン				型式 (TYPE) オートマチック			
被覆外径 (INSULATION DIA.) 3.1 ~ 4.1 mm (.12 ~ .16 IN)				一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±0.15 ±1°				尺度 (SCALE) 4-1			
LTR. 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK. DATE				LOC SIZE 番号 (NO)			
DR. Y. Koide 5/1/73				DE. M. Aoyama 5/1/73				J A C-170151			
CHK. Y. Sato 5/1/73				APP. Y. Sato 5/1/73				REV A1			
名称 (NAME) "250" シリーズ ファスティング ファストン タブ											