


Anschlussmaße nach IEC 60169-16 /
Mating face according to IEC 60169-16



Anschlußmaße nach IEC 60169-15 /
Mating face according to IEC 60169-15

IP 68: längs- und querdicht (im gesteckten und nichtgesteckten Zustand)
longitudinal and cross tightness (plugged and unplugged)

Innenleiter / inner conductor
Außenleiter / outer conductor
Fächerscheibe / serrated lock washer
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulator
Innendichtung / inner gasket
Außendichtung / outer gasket

CuBe2

CuZn39PB3

CuSn6 oder / or CuSn8

CuZn39Pb3

PTFE

Silicon

NBR

Cu1Ni2Au1.27

CuSnZn3

vernickelt / nickel-plated

CuSnZn3

Montagebohrung / panel piercing

Z10

				2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	28.07.	GE	
				gepr./appr.	28.07.04	SP	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	Adapter N-SMA (f-f)		
				 Telegärtner			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01027A0022		
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Maße/dimensions: mm		
					Original: DIN A4		