







NOTE. 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

△ MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)

4. MOUNTING SCREW
JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS) (ZINC PLATING)

 MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER

ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER

PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

	2-6437285-6		—	
	2-6437285-5		—	本 図
OBSOLETE	2-1437285-6		3900135-3412	
OBSOLETE	2-1437285-5		3900135-3411	本 図
	Part No. 型 番		Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (AISHIJIMA) 100CT00		 Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 寸 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称	
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — 5 PLC ± —		APVD 製品規格 APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		SIZE A2 GAGE CODE 00779 DRAWING NO C-5-1447223-0 RESTRICTED TO —	
SEE TABLE		WEIGHT —		SCALE 1:1 SHEET 2 OF 3 REV A	
CUSTOMER DRAWING					

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—

注 1。一般公差：±0.3

△材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト：黄銅/ニッケル下地、金めっき（接点部）
はんだめっき（基板側）

△3. 当箇所製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

4. 基板取付けねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3xLxL=6.5+基板厚）
先端溝付き及び溝無し（亜鉛メッキ）
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

△5. 材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト：黄銅/ニッケル下地、金めっき（接点部）
すずめっき（基板側）

6. 嵌合相手型番：4-1437290-0（34極）、3-1437290-7（26極）

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3




△2. MATERIAL
CAP HOUSING：POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE：POLYESTER
PIN CONTACT：BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

△3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)
AS FOLLOWING IS INDICATED.




4. MOUNTING SCREW
JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

△5. MATERIAL (ZINC PLATING)
CAP HOUSING：POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE：POLYESTER
PIN CONTACT：BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED：4-1437290-0（34Pos.）, 3-1437290-7（26Pos.）



RECOMENDED P.W.B. DIM.
プリント基板 ホールパターン
（図は実装面より見た場合）



	6437288-5	△5	—	本 図
OBSOLETE	1437288-5	△2	3900135-6011	本 図
	Part No. 型 番		Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA)	100CT00	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD		NAME 名称	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 製品規格		SUPERSEAL コネクタ（下ロック）キャップハウジング 60極 ASS'Y SUPER SEAL CONNECTOR CAP HOUSING ASS'Y 60P (UNDER LOCK)	
MATERIAL 材料		WEIGHT	—	SIZE	RESTRICTED TO
SEE TABLE		FINISH 仕上	—	CAGE CODE	
				DRAWING NO 番号	
				SCALE	
				尺度	
				SHEET	
				3 of 3	
				REV	
				A	