

NUMBER 316013







METRIC

SIMILAR C-178198



DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



0.3 X Y



NOTE :

- ① TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2
- ② TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
- 3 APPLIED CONTACT, P/N 175266 AND 175267
- 4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5359
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- ① Z面より 2mmの範囲で測定
- ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- 3 内装するリセプタクルコンタクトは型番175266, 175267
- 4 適用製品規格番号 108-5359
- △ リテーナは全て白色

灰 (DARK GRAY)	16極 プラグハウジング (16Pos. PLUG HOUSING)	316013-6
黒 (BLACK)	16極 プラグハウジング (16Pos. PLUG HOUSING)	316013-2
白 (WHITE)	16極 プラグハウジング (16Pos. PLUG HOUSING)	316013-1
△色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

断面 A-A
(SECT. A-A)

					Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan				
					包含電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)					被覆材種 (INSULATION DIA.) mmφ					名称 (NAME) .040シリーズ ペア メイト コネクタ 16極 プラグハウジング (.040SERIES PAIRMATE CONNECTOR 16Pos. PLUG HOUSING.)				
					材料 (MATERIAL) PBT					色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 内 径 : ±3°				
A 追加 -6 FJ00-2647-95 TS DM 6/5/95					DR. T. SHINOHARA 5/22/95					DE. T. SHINOHARA 5/22/95					SIZE LOC 番号 (No.) A3 J 316013				
O 作成 FJ00-2342-95 TS DM 5/18/95					CHK. D. MATSUURA 5/19/95					APP. A. TOMITA 5/22/95					尺度 (SCALE) REV. SHEET 2-1 A 1 OF 1				
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR CHK DATE														

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面