



认证标志



GB 16917  
IEC/EN 61009-1

- 与 iC65/iDPNK2 断路器拼装使用，可实现：
  - 对直接接触提供补充人身保护 ( $\leq 30$  mA)
  - 对间接接触提供人身保护 ( $\geq 100$  mA)
  - 对电气设备的绝缘故障提供保护：如电气火灾的预防 (300 mA)
- "G"提供工频过压保护功能， $280 \pm 5\%$  V AC
- 下出线接线方式

## 产品号

Vigi iC65 ELE 电子式剩余电流动作保护附件 (AC类)		AC						宽度 (9mm的倍数)
类型	产品	Vigi iC65						
1P+N	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	100 mA <sup>Ⓜ</sup>	300 mA <sup>Ⓜ</sup>		
	额定电流	$\leq 40$ A	A9V53640	-	-	-	4	
		$\leq 63$ A	A9V53663	-	-	-	4	
2P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	100 mA <sup>Ⓜ</sup>	300 mA <sup>Ⓜ</sup>		
	额定电流	40 A	A9V53240	A9V63240	A9V83240	-	A9V93240	4
		40 A (G)	A9V50240	-	-	-	-	4
		63 A	A9V53263	A9V63263	A9V83263	A9V73263	A9V93263	4
		63 A (G)	A9V50263	-	-	-	-	4
3P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	100 mA <sup>Ⓜ</sup>	300 mA <sup>Ⓜ</sup>		
	额定电流	40 A	A9V53340	A9V63340	A9V83340	-	A9V93340	7
		63 A	A9V53363	A9V63363	A9V83363	A9V73363	A9V93363	7
4P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	100 mA <sup>Ⓜ</sup>	300 mA <sup>Ⓜ</sup>		
	额定电流	40 A	A9V53440	A9V63440	A9V83440	-	A9V93440	7
		63 A	A9V53463	A9V63463	A9V83463	A9V73463	A9V93463	7
额定电压 (Ue)		230 - 240 V, 400 - 415 V						
工作频率		50 Hz						



认证标志



GB 16917  
IEC/EN 61009-1

- 与 iC65 断路器拼装使用，可实现：
  - 对直接接触提供补充人身保护 ( $\leq 30$  mA)
  - 对电子元件较多的电气设备的绝缘故障提供保护 (故障含有脉动直流分量)
  - 下出线接线方式

## 产品号

### Vigi iC65 ELE 电子式剩余电流动作保护附件 (A类)

类型	A	宽度 (9mm的倍数)
1P+N	灵敏度 30 mA	
	额定电流 $\leq 40$ A	A9V57640 4
	$\leq 63$ A	A9V57663 4
2P	灵敏度 30 mA	
	额定电流 40 A	A9V57240 4
	63 A	A9V57263 4
3P	灵敏度 30 mA	
	额定电流 40 A	A9V57340 7
	63 A	A9V57363 7
4P	灵敏度 30 mA	
	额定电流 40 A	A9V57440 7
	63 A	A9V57463 7
额定电压 (Ue)	230 - 240 V, 400 - 415 V	
工作频率	50 Hz	



认证标志

GB 16917  
IEC/EN 61009-1

- 与 iC65 断路器拼装使用，可实现：
  - 对直接接触提供补充人身保护 ( $\leq 30\text{ mA}$ )
  - 对间接接触提供人身保护 ( $\geq 100\text{ mA}$ )
  - 对电气设备的绝缘故障提供保护：如电气火灾的预防 (300 mA)
  - 下出线或下进线接线方式



## 产品号

### Vigi iC65 ELM 电磁式剩余电流动作保护附件

类型	AC	Vigi iC65				宽度 (9mm的倍数)
2P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA <sup>②</sup>	
	额定电流	25 A	A9V52225	-	-	3
		40 A	A9V52240	-	-	4
		63 A	A9V52263	A9V62263	A9V82263	A9V92263
3P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA <sup>②</sup>	
	额定电流	25 A	A9V52325	-	-	6
		40 A	A9V52340	-	-	7
		63 A	A9V52363	A9V62363	A9V82363	A9V92363
4P	灵敏度	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA <sup>②</sup>	
	额定电流	25 A	A9V52425	-	-	6
		40 A	A9V52440	-	-	7
		63 A	A9V52463	A9V62463	A9V82463	A9V92463
额定电压 (Ue)	230 - 240 V, 400 - 415 V					
工作频率	50 Hz					