


1 2 3 4 5 6

A

B


C

D



Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
For stranded fine wire acc.to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 10mm²
Abisolierlänge / stripping length: 19mm



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/ Scale 2:1	Han TC100 Buchsenkontakt <i>Han TC100 female contact</i> versilbert / silver plated
			Detail.	24.06.09	Rull		
D	20.09.11	Ho	Insp.		Sch		
C	20.01.10	Rull	Stand.				
B	13.11.09	Rull	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 09 11 000 6214
A							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page /