

**工业以太网  
IE-XM-ST/ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



导轨插座，ST接线盒设计，符合 IEC 61754-2

**订货数据**

类型	IE-XM-ST/ST
订货号	<a href="#">8808340000</a>
版本	端子导轨出口, 耦合 ST - ST, IP 20
GTIN (EAN)	4032248505920
最小包装数	1 个

### 技术数据

#### 尺寸及重量

净重 27.6 g

#### 温度

工作温度 -25 °C...+70 °C      存储温度  
 安装温度

#### 下载

GOST认证 POCC  
 DE.ME25.B01411.pdf

#### 通用参数

外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0	安装方式	TS 35
插入损耗	< 0.15 dB	插拔次数	750
物品描述	耦合 ST - ST	端口 2	ST
端口 1		配置	用于标记的观察窗 1 TE 间距尺寸根据 DIN 43880, 可安装
防护等级	IP 20	颜色	浅灰

#### 标准

连接器标准 IEC 61754-2

#### 分类

ETIM 3.0	EC001264	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

#### 认证

ROHS 一致

**工业以太网  
IE-XM-ST/ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**尺寸图**