



Miroir de sécurité Safety mirror

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	MD 80 RB
Code usine	A3
Douane / Customs	70091000
EAN	3321369983047

Diamètre réflecteur / Reflector diameter	800 mm
Diamètre cadre / Frame diameter	920 mm
Distance de vue / Sight distance	25 m
Poids / Weight	4,6 kg

DESCRIPTION :

- Miroir réfléchissant rond
- Fabriqué en polyméthacrylate de méthyle (PMAM)
- Incassable
- Avec des bandes réfléchissantes 3M
- Convient pour une utilisation extérieure

ACCESSOIRES :

- 1 fixation pour mur ou mât ø45-48 mm

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton

Fabriqué en / Made of	PMAM / PMMA
Coloris / Color	Rouge et blanc / Red and white

DESCRIPTION :

- Rounded reflecting mirror
- Made of polymethyl methacrylate (PMMA)
- Unbreakable
- With 3M reflecting tapes
- Suitable for an outdoor use

ACCESSORIES :

- 1 fixation for wall or mast ø45-48 mm

PACKING :

- 1 piece in a cardboard box



UVC/Consumer sales unit	1	
Carton / Cardboard box	940 x 930 x 110 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer	7	7
Couches par palette / Layers per pallet	1	2
Cartons par palette / Boxes per pallet	7	14
Produits par palette / Products per pallet	7	14
Poids palette net / Pallet net weight	32 kg	64 kg
Poids palette brut / Pallet gross weight	52 kg	84 kg

MD 80 RB



3 321369 983047