


1 Allgemeine Informationen / General Information

TD-Nummer/TD-Number: 13434	MC/Internal Reference: 4030 0 27 5012	Speicherdatum/Save Date: 1.12.2006	Version: 1
Beschreibung/Description:			
HEW-Silikon-Aderleitung SIF- Cu blk 1,5 mm ² (392x0,07) 1,5 kV	HEW-Silicone-Single Core SIF- copper bare 1,5 mm ² (392x0,07 mm) 1,5 kV		
Verwendungszweck/Use:			
Datum/Date: 15. Juni 2005	Erstellt/Create: TH-OC	Geprüft/Tested: RO-SC	Freigegeben/Released: WO-DL

2 Konstruktion / Construction

Schematische Darstellung / schematic representation:



2.1 Leiter / conductor:
 Beschreibung / description:
 Cu blk / copper bare (392x0,07 mm)
 Durchmesser / diameter:
 nom. 1,9 mm

2.2 Isolation / insulation
 Beschreibung / description:
 SIR-101
 Durchmesser / diameter:
 (4,1 ± 0,2) mm

Unterliegt nicht dem Änderungsdienst / uncontrolled document

© by HEW-KABEL GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Dokument, als auch Teile davon, dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Firmen des Wettbewerbes zugänglich gemacht werden. Fallweise zu spezifizieren. This document or parts of it must not be duplicated or opened to third parties or competitors without our written authorization. Specialized from case to case.

TD-Nr.: 13434

1/2

3 Technische Daten / technical data

3.1 Allgemeine Eigenschaften / general properties:

Widerstand bei 20°C / resistant at 20°C:
max. 13,7 Ω /km

Prüfspannung (U_{eff}) / test Voltage (U_{rms}):
4,0 kV

Zündspannung (U_{eff}) / ignition Voltage (U_{rms}):
1,5 kV

Temperaturbereich / temperature range:
von/from - 50 °C bis/up to + 135 °C

HEW-KABEL

Unterliegt nicht dem Änderungsdienst / uncontrolled document

© by HEW-KABEL GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Dokument, als auch Teile davon, dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen oder Firmen des Wettbewerbes zugänglich gemacht werden. Fallweise zu spezifizieren. This document or parts of it must not be duplicated or opened to third parties or competitors without our written authorization. Specialized from case to case.

TD-Nr.: 13434

2/2