



Hauptmerkmale

Produktserie	Linergy
Produkt oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutelreihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	2,5 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Single conductor
Zusätzliche Informationen	With integrated marker tag holder
Farbe	Grau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl von Kabeln	1
AWG Messgerät	AWG 14
Frontringabmessungen	Ø 4,7 mm
Rohrdurchmesser	2.5 mm
Länge	14 mm
Rohrlänge	8 mm
CAD-Gesamtiefe	32 mm
Produktgewicht	0,25 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-105 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------