





番号 (NUMBER)
C-170334



断面 A'-A'



断面 B'-B'

注: 1. 本バラ状端子は1本圧着のみ適用する。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

IS-296J		755436-1		170328-1		錫めっき付 黄銅 0.41t		170334-1	
取扱説明書番号		手動工具型番		連鎖状端子型番		材 料		型 番	
①92年日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中						①92年BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 表参照						仕上 (FINISH) ———		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
包合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.76 ~ 2.09 mm ² (AWG 18-14)						分類 (CLASS) ———		日本エー・エム・ピー株式会社	
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.4 mm (— IN)						型式 (TYPE) ———		日本エー・エム・ピー株式会社	
一般公差 { TOLERANCE } ±0.4 EXCEPT (+0.15) AS NOTED (-0.10)				尺度 (SCALE) ———		LOC SIZE 番号 (NO) J A C-170334		REV 170334 D	
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE				名称 (NAME) '250' シーズ ポジティブ ロック リセパケブル (バラ状)					
DR. K. Yamasaki 1/9/78 DE Y. Fujita 12/6/78 CHK. M. Yoshida 12/2/78 APP. A. Tamita 12/3/78									