






NUMBER C-176279



METRIC

PRINT DIST
単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



- NOTES:
- PRODUCT SPEC.: 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
 - MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176290-□ (FREE HANGING)
176300-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176290-□ (宙吊りタイプ)
176300-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J

回路番号 (CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	15	176279-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	15	176279-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

B	改訂	FJ00-0006-93	M.S	6/13/89	DR.	11/24/89	DE.	'89
A	改訂	J-0154	M.S	Y.F	6/13/89	DR.	M. SHINDO	11/24/89
O	作成	J-12204	M.S	Y.F	1/2/89	DR.	M. SHINDO	11/24/89
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	DATE	Y. FUJITA	11/28/89

© 19 89 AMP (Japan) LTD.		AMP ユニバーサル・パワー・コネクタ 15極	
適合電線断面積 (WIRE RANGED)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) AMP ユニバーサル・パワー・コネクタ 15極	
mm ² (AWG)	mmφ	3.96mmピッチ プラグ・ハウジング (3列タイプ)	
6/6 ナイロン (UL94V-0)	仕上 (FINISH)	AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 15 Pos (TPL ROW)	
6/6 NYLON (UL94V-0)	一般公差	SIZE	LOC
		A3	J
		尺度 (SCALE)	REV. B
			SHEET 1 OF 1

AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
名称 (NAME) AMP ユニバーサル・パワー・コネクタ 15極		3.96mmピッチ プラグ・ハウジング (3列タイプ)	
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 15 Pos (TPL ROW)		SIZE	LOC
一般公差		A3	J
10μT: ±0.2 100μT: ±0.25 300μT: ±0.3 角: ±3°		尺度 (SCALE)	REV. B
			SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面