








断面 A-A
(SECT. A-A)




NOTE;

- 1 APPLICABLE P.C.BOARD THICKNESS: 1.6mm
2 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mmDIA, 6mmLENGTH(MIN.)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE : 4kgcm MAX)
3 THE MATING PLUG HSG P/N ; 179054,179057
4 PRODUCT SPEC. NO.108-5452

注：

- 1 適用プリント基板厚:1.6mm
2 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122 ツッピンネジ, ナベ 2 種
呼び径3, 長さ6mm以上(締付トルク 4kgcm以下)
3 嵌合相手型番: 179054, 179057
4 適用製品規格番号 108-5452



プリント基板取付け寸法 (公差 ± 0.1)
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD: TOLERANCE ± 0.1)

*ピッチ公差は累積しないこと (NON ACCUMULATE PITCH TOLERANCE)

				錫メッキ済 (PRE-TINNED)		灰 (GRAY)	179059-6
				コンタクト仕上げ (FINISH OF CONTACT)		色 (COLOR)	型番 (P/N)
				Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. © 平エー・エム・ピー株式会社		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
						AMP	
						AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
				材料 (MATERIAL)		仕上げ (FINISH)	
				ハウジング : PBT HOUSING		表参照 SEE TABLE	
				コンタクト : 黄銅 CONTACT BRASS		色 (COLOR)	
						表参照 SEE TABLE	
				名義 (NAME)		36極 キャップハウジング アッセンブリ (水平型)	
						.040 シリーズ マルチロック I/O コネクタ MK-II	
						36POS CAP. HOUSING ASSY (HORIZONTAL TYPE)	
						.040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. MK-II	
				一般公差 (GENERAL TOLERANCES)		LOC 番号 (NUMBER)	
				0<NG 10 : +0.2		C J C-179059	
				10<NG 30 : +0.25			
				30<NG 100 : +0.3			
				角度 (ANGLES) : ±3°			
				尺規 (SCALE)		REV.	
				2=1		A	
				SHEET		1 OF 1	

CUSTOMER DRAWING 参考図面