




△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



型番	材質	仕上
△ OBSOLETE 170084-1	リン青銅	—
170084-2		錫めっき

注: 嵌合するタブの詳細については、CP 63-048J の図面参照のこと。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP J 030-1

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)

表参照

仕上 (FINISH)

表参照

AMP

TRADE MARK

AMP (JAPAN), LTD.
Tokyo, Japan

絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)

0.75 ~ 2.27 mm² (AWG #18-14)

絶縁外径 (INSULATION DIA)

3.05 ~ 3.68 mm (1/20" ~ 1/16")

分類 (CLASS)

ファストン

型式 (TYPE)

オートマチック

O1 ECO-10-000444 KK AEG 08JAN

0 RELEASED (REV. 0) 8/8 9/18/70

LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR. 8/8 9/18/70 DE. 8/8 9/18/70

CHK. 8/8 9/18/70 APP. 8/8 9/18/70

一般公差

TOLERANCE
EXCEPT
AS NOTED

±0.4
±1.0

尺度 (SCALE)

4-1

LOC

JA

SIZE

C-170084

番号 (NO)

01

REV

01

名称 (NAME)

"250" シリーズ ファストン リセフタクル