

177555






NUMBER



METRIC

単位: 各 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

注記

- 1 材料: 熱可塑性ポリエステル樹脂 (ガラス入り)
色: 黒
- 2 製品規格: 108-5349
- 3 製品認定報告書: 501-5013
- △ 接触部仕上: ニッケル下地 0.38μMIN. 金メッキ
- △ 接触部仕上: ニッケル下地 0.76μMIN. 金メッキ
- △ 接触部仕上: ニッケル下地 2.0 μMIN. スズメッキ
- △ レグおよび脚部仕上: ニッケル下地半田メッキ
- △ レグおよび脚部仕上: ニッケル下地スズメッキ

NOTES

- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.
COLOR: BLACK
- 2 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 3 QUALIFICATION TEST REPORT: 501-5013
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38μMIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76μMIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (CONTACT): 2.0 μMIN. TIN PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN LEAD PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN PLT. OVER NICKEL.

△ 8	△ 6	↑	-5
△ 8	△ 5		-3
△ 8	△ 4		177555-2
△ 8	△ 4		1-177555-2
FINISH		型番	PART NUMBER

						Copyright ©1992 年 タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社	Copyright ©1992 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
D	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	SM	4/2 16.3	適合電線断面積(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)	名称(NAME) DYNAMIC(D-3500) 12 POS. HDR. ASS'Y				
C	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	25.APR '03	mm ² (AWG -)	mm ²					
B	REVISED(FJ00-2501-02)	TS	SM	5.DEC '02	材料(MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照	仕上(FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 角 度 : ±3'				
A	RELEASED(FJ00-4592-96)	KI	YI	8.MAY '96	DR. T-YONEBAYASHI 7/7/92	DE. T-YONEBAYASHI 7/7/92					
O	RELEASED(J-1287)	TY	SM	7/7/92	CHK. S.MANABE 6/AUG/92	APP. S.MANABE 6/AUG/92	A3		LOC J	番号(No.) C-177555	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.	尺貫(SCALE) 1-2		REV. D		SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面