


NUMBER C-917789



METRIC

単位: 全寸法はmm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST







表1

TABLE 1


部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

注 記:


- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6t
- 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917695
リセコンタクト: 917683
917684
- キンク位置は表2参照
- 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9 ± 0.1
ドリル加工穴: 1.1 ± 0.05

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA

断面 "C" - "C"
(SECT.)

取付基板穴寸法 FIG. 1



NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917695
REC. CONTACT: 917683
917684
- KINKING POSITION (SEE TABLE2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9 ± 0.1
DRILLED HOLE: 1.1 ± 0.05
- SEE TABLE3

表 2
TABLE 2

回路番号 CIRCUIT NO.													WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	11	2-917789-1
キンク形状 TYPE OF KINK FORM													WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	11	917789-1
													BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 調	Pos. 極数	PART NO. 型番
D	変 更(REVISED)	FJ00-0094-03	N.Y.	M.S.	11APR 03	11APR 03	11APR 03	11APR 03	11APR 03	11APR 03	11APR 03	11APR 03	2.5mm シグナルダブルロック 11極 ポストヘッダーアッセンブリー(Vタイプ)				
C	変 更(REVISED)	FJ00-0480-87	N.N.	N.Y.	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	27MAY 87	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y				
B	変 更(REVISED)	FJ00-5113-98	N.N.Y.	N.Y.K.	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	27MAY 98	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y				
A	変 更(REVISED)	FJ00-3073-95	A.O.Y.	Y.K.	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	27MAY 95	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y				
O	作 成(RELEASED)		Y.N.Y.	Y.K.	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	12MAY 95	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y				
LTR	変 更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK.	DATE	CHK.	DATE	CHK.	DATE	CHK.	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y				

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

名称(NAME)	2.5mm シグナルダブルロック 11極 ポストヘッダーアッセンブリー(Vタイプ)
2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 11P POST HEADER ASS'Y	
(GENERAL TOLERANCE)	10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角 度 ±3°
図 号 (No.)	C-917789
尺 度 (SCALE)	3-1
REV.	D
SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面