



RE1340-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Keine Bohrungen
- Heißverzinkt (HAL-leadfree)
- 10 selbstklebende SO8-Adapter
- Vorgeritzte Sollbruchstellen
- Größe 19,00 x 67,25 mm