






注;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172280.
2. 使用端子型番 170279.
3. 型番 172280 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事.
4. $\triangle$ ϕ -A- 面から 22mm の所で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

172281-4	緑
172281-2	黒
172281-1	自然色
番号	色

© 1980 年 日本イー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1980 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm		名称 (NAME) 12極 エコノシール シリーズ "J" コネクタ キャップハウジング	
材料 (MATERIAL) 耐熱 66 ナイロン		仕上 (FINISH) 色: 表参照		一般公差 10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	
DR. K. Oda 1/6/84		DE. K. Oda 1/6/84		SIZE LOC 番号 (NO.) C J C-172281	
CHK. K. Oda 1/6/84		APP. K. Oda 1/6/84		尺度 (SCALE) 2:1 REV. 0 SHEET 4	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE			