

HyFlex® 11-800

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖÙE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-800	Gestrickt	15	Nylon	Nitrilschaum	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



BESCHREIBUNG

- Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
- Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
- Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.

BEMERKUNGEN

- Antistatisch gemäß EN1149
- Für Spezialanwendungen geeignet

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Zonz®



Das wesentlich verbesserte Original

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Lagerarbeiten
- Montage von Haushaltsgeräten
- Leichte Montagearbeiten
- Allgemeine Arbeiten



EN 388
3131

KATEGORIE II

Druckdatum: 06-11-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu