

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
insertion and withdrawal force
others

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-8
Steckzyklen >500
Steck- und Ziehkraft min.: 6 N ; max.: 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >10000

Components

centre contact BNC
contact parts banana plug
wire strap
other metal parts
housing
insulator

Bauteile

Innenkontakt BNC
Kontaktteile Bananenstecker
Drahtbrücke
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung

Materials / Material Finish / Oberfläche

CuBe2 Ni2Au0.8
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
Cu Ag3
CuZn39Pb3 Cu2Ni5
PBT
PTFE

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften



Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ

Environmental

operating temp.

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C

				2008	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	11.01.	MA	
				gepr./appr.	11.01.08	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC binding post BNC-Apparate-Klemme		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01008A0627	
					Ersatz für/ replaces		
							
						 Maße/dimensions: mm	
						Original: DIN A4	