




NOTES;

△ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM [A-]
△ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3 APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

△ [A-] 面より2mmの範囲で測定
△ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
4 製品規格 NO.108-5166
5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3Kgf)以下
但しタブコンタクトは含まない

172507-7	黄 (YELLOW)
172507-6	灰 (GRAY)
172507-5	青 (BLUE)
172507-4	緑 (GREEN)
172507-3	茶 (BROWN)
172507-2	黒 (BLACK)
172507-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1982年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
社名 (NAME) 11 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 11極 キャップハウジング マルチインターロックコネクタ (MIC-MKII)				社名 (NAME) 11 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 11極 キャップハウジング マルチインターロックコネクタ (MIC-MKII)				社名 (NAME) 11 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII) 11極 キャップハウジング マルチインターロックコネクタ (MIC-MKII)	
材料 (MATERIAL) ONYLON ナイロン樹脂				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) HOLE ±0.2 HOLE ±0.25 HOLE ±0.3 HOLE ±0.3	
A 再作成 J-1630 大野 10/12				DE 大野 10/12				LOC 番号 (No.) B J C-172507	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				APR 10/12				尺 (SCALE) 2-1	
								REV. A	
								SHEET 1 OF 1	