



### Standard-Geflechtschlauch in Spenderboxen

#### Helagaine HLB

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen Helagaine HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich als auch zu Hause. So lassen sich z. B. Leitungen von Hi-Fi-Anlagen, Präsentations-Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch Helagaine HLB auch vor Abrieb geschützt.

#### Hauptmerkmale

- Praktische, platzsparende 10 m Spenderbox
- Aufweirrate 3:1
- Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm
- Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Problemloses Herausziehen des Schlauches



Helagaine HLB – die Aufweirrate 3:1 macht es möglich: nur 3 Größen in der handlichen Spenderbox für fast alle gängigen Durchmesser.

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +220 °C
<b>Schmelzpunkt</b>	+250 °C



Mehr Details!



**Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite 533.**

TYP	Ø D	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
HLB15	15,0	5,0	21,0	Schwarz (BK)	10 m	170-80150
HLB25	25,0	10,0	30,0	Schwarz (BK)	10 m	170-80250
HLB35	35,0	18,0	54,0	Schwarz (BK)	10 m	170-80350

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.