

NUMBER
C-174932




3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83



注 :

- △ -A- 面より 2mm の範囲で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
- 3. 内装するタブコンタクト型番 173633, 173645。
- 4. 嵌合相手ハウジング型番 174465

NOTE:

- △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
- △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLIED TAB CONTACT P/N, 173633, 173645.
- 4. APPLIED PLUG HSG P/N, 174465

オレンジ (ORANGE)	174932-8
黄 (YELLOW)	174932-7
灰 (GRAY)	174932-6
青 (BLUE)	174932-5
緑 (GREEN)	174932-4
黒 (BLACK)	174932-2
白 (WHITE)	174932-1
色 (COLOR)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1988年 日本エー・エム・ビー株式会社				Copyright ©1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
WIRE RANGE mm ² (AWG)				INSULATION DIA mm				NAME .070 SRS MLC 10pos. CAP HSG (W-W) .070シリーズ マルチロック コネクタ 10極 キャップ ハウジング (電線対電線 中継用)			
MATERIAL PBT				FINISH ---				GENERAL TOLERANCE 0<≦10 : ±0.2 10<≦30 : ±0.25 30<≦100 : ±0.3 ANGLES : ±3°			
REDRAWN & ADDED COLOR ITEM 再作成 8 色追加 0834-94 E				DR. H. Kishimoto CHK. K. B. 6/30/94 LTR				LOC J NUMBER C-174932 SCALE 2-1 REV. E SHEET 1			
REVISION RECORD				DR				CHK			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面