



2 languettes de 2,8

**CARACTERISTIQUES:**

Masse totale: 0,100kg  
 Indice de protection: IP 00  
 Classe thermique: B(130°C)

\* : L'extrémité des vis ne doit pas venir au contact bobinage.

TOLERANCES GENERALES SUIVANT ISO 2768-mK

Dimensions linéaires

>0,5 à 3	>3 à 6	>6 à 30	>30 à 120	>120 à 400
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

ETAT DE SURFACE  $\sqrt{Ra 3,2}$   $0,15 \times 45^\circ$   $r:0,4 \text{ max}$

LES COTES ET TOLERANCES INDIQUEES SUR LES PLANS DE DETAILS SONT DONNEES AVANT TRAITEMENT DE SURFACE

MATIERE:	TRAITEMENT DE SURFACE: Sans
----------	--------------------------------

Désignation:  
**ELECTRO-AIMANT MINIATURE**

N° PROTO	
FORMAT	<b>PC</b>
	<b>8.55.AA.62</b>

A	16.06.11	Mise a jour orientation languettes	JOPHE
Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR



8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex TEL 01.69.32.74.00

DESSINE PAR: JOPHE	Le: 26.04.11
VERIFIE PAR: .	Le: .
ECHELLE: 1	FEUILLE N° 1/1