

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.







RELEASED FOR PUBLICATION

2001

© COPYRIGHT 2001

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	-		0	RELEASED FJ00-0737-01	10APR2001	T.S S.M
			01	REVISED FJ00-0810-01	20APR2001	T.S S.M
			02	REVISED FJ00-1377-01	19JUN2001	T.S S.M

WIRE STRIP LENGTH
被覆剥き長さRECOMMENDED CONNECTOR ASSEMBLY LAYOUT
推奨アッセンブリ位置

2	2	STEEL, Ni PL 鋼、ニッケルめっき	M3 SCREW M3スクリュー	9
6	//	COPPER ALLOY 銅合金	REC. CONTACT リセプタクル・コンタクト	8
1	1	NBR ニトリルゴム	CASE PACKING ケース・パッキン	7
1	1	POLYACETAL RESIN ポリアセタール樹脂	WIRE CLAMP ワイヤー・クランプ	6
1	1	NBR (BLUE) ニトリルゴム (青)	WIRE RUBBER PACKING ワイヤー・ラバー・パッキン	5
1	1	NBR (BLACK) ニトリルゴム (黒)	WIRE RUBBER PACKING ワイヤー・ラバー・パッキン	4
1	1	BRASS, Ni PL 黄銅、ニッケルめっき	WIRE FIXED SET SCREW ワイヤー・フィクスト・セット・スクリュー	3
1	1	POLYESTER RESIN/BRASS ポリエステル樹脂/黄銅	REC. CASE リセプタクル・ケース	2
1	1	POLYESTER RESIN ポリエステル樹脂	INNER REC. HSG. インナー・リセプタクル・ハウジング	1
-2	-1	MATERIAL FINISH 材質 仕上げ	NAME 名称	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.3 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±
MATERIAL -	FINISH -

DWN T.SAMI	10APR2001
CHK S.MANABE	10APR2001
APVD S.MANABE	10APR2001
PRODUCT SPEC	108-5743
APPLICATION SPEC	114-5303
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

AMPTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME REC. KIT NEW MOTOR CONN. リセプタクル・キット、ニュー・モータ・コネクタ			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1473063	RESTRICTED TO -
SCALE 1:1		SHEET 1	OF 1
REV 02			