




Kabelmantel eingeschnitten
nicht abgezogen



21 03 585 1451	1,5m
21 03 585 1425	25,0m
21 03 585 1410	10,0m
21 03 585 1405	5,0m
21 03 585 1403	3,0m
21 03 585 1401	1,0m
Artikelnr.	Nennlänge (L)



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ <i>Free size tolerances</i>			
412592	12.12.06	DY		Dat.	Name	Massstab/ <i>Scale</i> 1 : 1 2 : 1	M12-Rundsteckverbinder/ <i>M12-circular connector</i> Stift, gerade, 4polig, AWG 22, D-kodiert, umspritzt/ <i>male, straight, 4poles, AWG 22, D-coded, cable extrusion</i>		
412507	26.10.06	DY	Detail.	17.05.05	DY				
412196	05.05.06	DY	Insp.		WELL				
411681	28.06.05	DY	Stand.						
411650	08.06.05	DY	HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 21 03 585 1400		Blatt/ <i>page</i> /
411621			D-32339 Espelkamp						
Mod.	Dat.	Name				Sub.			

