

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

Cherry Electrical Products Corp.
11900 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteschalter
Switches for appliances
GR series

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05 EN 61058-1:1992 + A1:1993

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 4959.2-4401-0035 / 4051T ZS / KE
File ref :

Ausweis-Nr.: 139299
Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-11-01

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

139299

Blatt /
page

2

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.
11200 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Aktenzeichen / File ref

4959.2-4401-0035 / 4051T ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139299.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139299.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Geräteschalter
Switches for appliances

10,23

Typ(en) / Type(s):

CR series

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current 16 (4) A

2,79

Anzahl der Schaltzyklen
Number of operating cycles 10E3

Schalterart
Pattern number 1 , 4 , 6

Bemessungs-
Umgebungstemperatur
Rated ambient temperature T 85

Anbringungsart
Method of mounting Einbau, für direkte Betätigung in Geräte der
Schutzklasse II
*Incorporated switch for direct actuating in class
II appliances*

Schalter der Kategorie
Switch category D (Glühdrahtfestigkeit 850°C)
D (glow-wire resistance 850°C)

Kriechstromfestigkeit
Proof tracking index PTI 175 V

Schutzart
Degree of protection IP 40 , IP 42
bei Einbau in einem geeigneten Gerät
*IP 40 , IP 42
built-in in suitable appliances*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.

139299

Blatt /
page

3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.
11200 88th Ave.
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Kennzeichen / File ref.

4959.2-4401-0035 / 4051T ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139299
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139299.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Weitere Angaben
Further information

siehe Anlage Nr.1 und Typenschlüssel
zu Az.: 14527-4401-0805
*see Annex No.1 and type referencing system
to file ref.: 14527-4401-0805*

Ausführung
Classification

Flachsteckanschluß 6,3 x 0,8 mm
Lötanschluß
*tab terminals 6,3 x 0,8 mm
solder terminals*

0,93

Summe der Jahresgebühren-Einheiten
Sum of annual fee units

13,95

=====

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

