

NUMBER 178129




METRIC

単位: 長 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/93



CIRCUIT NO.
回路番号

CIRCUIT NO.
回路番号

KEY
キー表示: XY

3-178129-6:AS SHOWN
本図

NOTE

1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR;BLACK

~~△ TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記

1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色; 黒色

~~△ ハウジング全面にテフロン塗装のごと~~

OBSOLETE	△		XY	7-178129-6
-	-		XY	3-178129-6
-	-		YY	2-178129-6
-	△		XX	5-178129-6
-	-		XX	1-178129-6

FINISH キーイングパターン KEYING PATTERN キー KEY 型番 PART NUMBER

E2	OBSOLETE P/N. (ECR-08-006764)	Y.Y	D.M	14/MAR/2008
E1	ADD P/N. (FJ00-1259-00)	D.M	S.M	11/OCT/90
E	REVISED (FJ00-5820-96)	K.I	Y.I	18/DEC/96
D	REVISED (FJ00-4059-96)	K.I	Y.I	29/JAN/96
C	REVISED (FJ00-3178-95)	K.I	Y.I	22/NOV/95
B	REVISED	H.O	S.M	26/AUG/91
A	外觀変更	H.O	S.M	25/JUN/91
O	RELEASED	T.Y	H.O	9/OCT/90
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1991 株式会社
タイコエレクトロニクス

Copyright ©1991
Tyco Electronics AMP K.K.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

組合電線断面 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
mm ² (AWG)	mm ²	
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
注記参照		
DR. T.YONEBAYASHI 26/DEC/89	DE. T.YONEBAYASHI 26/DEC/89	
CHK. H.OBATA 23/JUL/90	APP. S.MANABE 9/OCT/90	

DYNAMIC D-3200,MODULAR TYPE
6POS. REC HSG

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)
10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 100mm ±3	A3	J	C-178129
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
2-1	E2	1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面