





NUMBER C-176291

METRIC

PRINT DIST 単位、尺 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV. 10/89



- NOTES:
- PRODUCT SPEC.: 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (*20-#16AWG)
: 175149-□ (*26-#22AWG)
 - MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176280-□
REC CONTACT: 175152-□ (*20-#16AWG)
: 175151-□ (*26-#22AWG)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J

- 注:
- 通用製品規格: 108-5302
 - 通用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□ (*20-#16AWG)
: 175149-□ (*26-#22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176280-□
リセ・コンタクト: 175152-□ (*20-#16AWG)
: 175151-□ (*26-#22AWG)
 - 取扱説明書: IS-503J

回路番号 (CIRCUIT No.)	色 (COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)
	黒 (BLACK)	18	176291-9
	青 (BLUE)	↑	↑ -6
	黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
	赤 (RED)	↓	↓ -2
	自然色 (NATURAL)	18	176291-1
	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
絶縁電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 18極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (3列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 18 Pos (TPL ROW)	
材料 (MATERIAL) E/S ナイロン (UL94V-0) E/S NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH)		一般公差	
A 変更 J-12948 Y.N. 11/28 '89	DR. M. SHINDO 11/23 '89	DE. M. SHINDO 11/28 '89	DR. M. SHINDO 11/28 '89	SIZE A3	LOC J
O 作成 J-12204 H.S. 11/28 '88	CHK. M. YOSHIDA 11/28 '89	APP. N. ONOUE 11/28 '89	DR. M. SHINDO 11/28 '89	番号 (No.) C-176291	尺度 (SCALE) A
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	REV. A	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面