


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
DIMENSIONS IN mm


METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)



VERSIONE A 90°



VERSIONE A 180°



SEDE PER P/N 176278



3.96 (Vers. 90°)
4.60 (Vers. 180°)

±0.05
1.10 x 12

3.96x3

Versione a 180°	II	II	282358-1
Versione a 90°	Nero	GF FR PBT	282357-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 1989 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)
± 0.3		SCALA (SCALE) 2:1	
ANGOLI (ANGLES) ± 2°		AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)	
B Modified standoff profile. ET00-0274-99	DIS. (DR.) 20/03/99	DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 12 positions	
A Released for product ECN 0244-94	CONT. (CHK) 20/03/99	U.P. Header Hsg.	
REV. (REV. LTR.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO.)
	DIS. DATA (DR) (DATE)	APP. (APP.)	REV. B
		1A3 C-282357	FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF 1)