





458014



11		尾套	1	PVC	
10		T形圈	1	PP	
9		夹线爪	1	尼龙	
8		螺套	1	尼龙	
7		铜铆钉	1	铜	镀银
6		插孔	4	磷铜	镀银厚度为12.8μm
5		按键	1	ZZnAl4-1	镀镍
4		弹簧片	1	不锈钢	镀银
3		密封圈	1	橡胶	
2		塑粒	1	PBT	
1		锌壳	1	ZZnAl4-1	镀黑M17X1
序号	图号	名称	数量	材料	备注

DIMENSIONS ARE IN MINIMETERS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES
(一般公差)
0.5 6 = ±0.2
> 6 30 = ±0.4
> 30 120 = ±0.6
> 120 315 = ±1
> 315 1000 = ±1.6
ANGLES(角度) = ±5°

品号		图类	
品名		角法	
制图		比例	2:1
核对		版本	A1
核准		图号	