



CIRCUIT-BREAKER SZ S00,
A-REL. 0.9...1.25A, N-RELEASE16A,
FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10,
SCREW CONNECTION,
STANDARD SW. CAPACITY W. TRANSVERSE AUX.
SWITCH

综合技术数据：

产品品牌名称		SIRIUS
产品名称		断路器3RV2
断路器的结构尺寸		S00
极数 / 用于主电流电路		3
产品功能		
<ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 • 过载保护 • 断相识别 • 接地识别 		否 是 是 否
产品组件		
<ul style="list-style-type: none"> • 辅助开关 • 欠压脱扣器 • 脱扣报警器 		是 否 否
产品扩展		
<ul style="list-style-type: none"> • 辅助开关 • 可选择的/ 电机驱动 		是 否
脉冲电压强度 / 测定值	kV	6
防护等级 IP / 正面的		IP20
防电击接触保护		防直接接触保护

安装高度 / 对于高度高于NN / 最大的	m	2,000
抗冲击稳定性		25g / 11 ms
环境温度		
• 在运输期间	°C	-50 ... +80
• 在储存期间	°C	-50 ... +80
• 运行期间	°C	-20 ... +60
损耗有功功率 / 总的 / 典型的	W	5.4

主电路：

工作电压 / 测定值	V	690
额定功率 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值	kW	0.37
工作电流 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值	A	1.25
机械式使用寿命 (转换周期) / 主触点的 / 典型的		100,000
开关频率 / 在AC-3时 / 按照IEC 60947-6-2	1/h	15

辅助电路：

辅助开关的结构形式		横向放置的
转换器数目 / 对于辅助触点		0
工作电流 / 辅助触头的 / 在AC-15时 / 在24 V时	A	2
工作电流 / 辅助触头的		
• 在AC-15时 / 在230 V时	A	0.5
• 在DC-13时		
• 在24 V时	A	1
• 在60 V时	A	0.15

保护和监控功能：

脱扣级		CLASS 10
可调节的动作值电流 / 电流控制的过载脱扣	A	0.9 ... 1.25
极限短路电流(Icu)分断能力		
• 对于400 V / 测定值	kA	100
• 对于500 V / 测定值	kA	100
• 对于690 V / 测定值	kA	100

装入/固定/外廓尺寸：

固定类型		按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
装入位置		任意的
深度	mm	91
高度	mm	97
宽度	mm	45

接口/接线端子：

电气连接的排列 / 对于主电流电路		上面和下面
电气连接结构形式 <ul style="list-style-type: none"> • 用于主电路 • 用于辅助和控制电流电路 		螺栓连接 螺栓连接
可连接的导线截面类型 <ul style="list-style-type: none"> • 用于主触点 <ul style="list-style-type: none"> • 单芯线的 • 细芯线的 <ul style="list-style-type: none"> • 带有电缆末端加工 • 在AWG导线时 / 用于主触点 • 用于辅助触点 <ul style="list-style-type: none"> • 单芯线的 • 细芯线的 / 带有电缆末端加工 • 在AWG导线时 / 用于辅助触点 		2x (0.75 ... 2.5 mm ²), 2x 4 mm ² 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) 2x (18 ... 14), 2x 12 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) 2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

正树/批准：

General Product Approval

other



[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Cax 在线发生器



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RV6011-0KA15/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RV6011-0KA15



最后一次变更：

2013-10-28